

TECHSPEC® Magnesiumfluoridfenster, 50,8 mm Durchmesser, 3 mm Dicke, unbeschichtet



Magnesium Fluoride (MgF₂) Windows

Produkt #17-283 3-4 TAGE

1 **€697,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€697,50

Stk. 11+

€628,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
106.22

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 45.72
Durchmesser (mm): 50.80 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 3.00 ±0.1
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 13.7
Dichte (g/cm³): 3.18
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.377
Knoop-Härte (kg/mm²): 415
Parallelität (Bogenminuten): <1
Poisson-Zahl: 0.271
Substrat: Magnesium Fluoride (MgF ₂)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/2
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 120 - 7000
Elastizitätsmodul (GPa): 138

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen