

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #18-300 3-4TAGE



1



€36,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€36,00

Stk. 6+

€29,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm):
45.00

Durchmesser (mm): 50.00 ±0.25
Dicke (mm): 0.40 ±0.05
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.2 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.51
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.523
Poisson-Zahl: 0.21
Substrat: D263® Teco
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 557
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Elastizitätsmodul (GPa): 72.9

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform