

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC

50.8mm Dia. x 76.2mm effektive BW, UV Enhanced Aluminium Off-Axis Parabolspiegel mit geringer Streuung 50Å, 90°



Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel

Produkt #37-993 3-4 TAGE

☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€450,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€450,00

Stk. 6+

€405,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm): 50.80 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm): 76.20
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 76.20
Beschichtung: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 38.1
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/8
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-112
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 76.20
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen