

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #19-484 3-4 TAGE

- 1 + €600,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€600,00

Stk. 10+

€535,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
+15 to +30

Betriebsspannung (V):
5.0

Ausgangsleistung (mW):

50
Mode: Fiber-Coupled
Wellenlänge (nm): 808.00 ±5
Länge der Faser (m): 1
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: Class IIIb
Farbe: Infrared
Stecker: SMA
Länge (mm): 151.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform

