


TECHSPEC® B270-Fenster, 50 mm Durchm., 1 mm Dicke, unbeschichtet

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components



Produkt #17-168 3-4TAGE

1 €58,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€58,00

Stk. 6+

€46,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
58.3

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):
45.00

Durchmesser (mm): 50.00 +0.00/-0.25
Dicke (mm): 1.00 ±0.10
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 9.4 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.56
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.523
Knoop-Härte (kg/mm²): 500
Poisson-Zahl: 0.22
Substrat: B270
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ (per 25.4mm Dia. within CA)
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 360 - 2700
Elastizitätsmodul (GPa): 71.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform