

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Produkt #16-301 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€560,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€560,00
Stk. 6+
€448,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:

0.25
Hintere Brennweite BFL (mm): 93.39
Substrat: N-BK7
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: SWIR+ (900-1700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} < 0.5% @ 900 - 1700nm @ 0° ±30° AOI R _{abs} < 1% @ 900 - 1700nm @ 0° ±30° AOI
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 45
Randdicke ET (mm): 3.73
Mittendicke CT (mm): 10.00 ±0.10
Blende: 2.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 900 - 1700
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 10.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform