



Präzise Asphäre, 50 mm Durchmesser, 0,83 numerische Apertur, beschichtet für 350-700 nm



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #16-970 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€790,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€790,00

Stk. 6+

€632,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

30.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.83
Hintere Brennweite BFL (mm): 18.06
Substrat: N-SF6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: VIS-EXT+ (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 45.00
Randdicke ET (mm): 7.35
Mittendicke CT (mm): 21.56 ±0.10
Blende: 0.60
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 33.33

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform