

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

50mm D., KRS-5, holographischer wire Grid Polarisationsfilter für IR



50mm Dia. KRS-5, IR Holographic Wire Grid Polarizer, #62-775

Produkt #62-775 3-4 TAGE



1



€2.365,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€2.365,00

Stk. 6+

€1.890,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Freie Apertur CA (mm):
34.0

Durchmesser (mm):

50.00
Auslöschungsverhältnis: 150:1 @ 3µm, 300:1 @ 15µm
Substrat: ☐ Thallium Bromiodide (KRS-5)
Betriebstemperatur (°C): -20 to 75
Polarisation: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
Dicke (mm): 2.00
Transmission (%): >60
Typ: Linear Polarizer
Parallelität (Bogenminuten): ≤3
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Aufbau: Wire Grid
Rillenparallelität zu Kante (°) : N/A
Fassungsdicke (mm): 6.0
Hinweis: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)
Ring Thickness (mm): ±0.1
Wellenlängenbereich (nm): 2500 - 30000
Oberflächenebenheit (P-V): N/A
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 50 W/cm²
Mount: Black Anodized Aluminum
Linien pro mm: 2700.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen