



SCHOTT ZERODUR® $\lambda/10$ -Spiegel, 50 mm Durchm., Protected-Gold-Beschichtung



Produkt **#39-868** 3-4TAGE

- 1 +

€240,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€240,00

Stk. 6+
€192,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat: ☐

ZERODUR®	
Rückseite: Commercial Polish	
Oberflächenqualität: 20-10	
Beschichtungsspezifikation: R_{avg} >96% @ 700 - 2000nm R_{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)	
Art der Beschichtung: Metal	
Fase: Protective bevel as needed	
Freie Apertur (%): 90	
Kanten: Ground	
Parallelität (Bogensekunden): 30	
Dicke (mm): 5.00 ±0.20	
Typ: Flat Mirror	
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000	
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.1	
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm² @ 1064nm, 10ns	

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform	
Konformitätszertifikat: Anzeigen	
Reach 235: Konform	