

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#39-916** Lagernd

-

 1

+

€222,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€222,00

Stk. 6+

€177,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 (measured before coating)

Substrat:

ZERODUR®	
Rückseite:	Commercial Polish
Oberflächenqualität:	20-10
Beschichtungsspezifikation:	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung:	Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung:	Metal
Fase:	Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):	90
Kanten:	Ground
Parallelität (Bogensekunden):	30
Dicke (mm):	5.00 ±0.20
Typ:	Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm):	450 - 10000
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):	0.1
Zerstörschwelle, Referenz: ☐	0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
Reach 233:	Konform