

Oberflächenspiegel mit Rhodiumbeschichtung, 50 mm Durchmesser



Rhodium Coated First Surface Mirrors

Produkt #15-491 3-4 TAGE

- 1 + **€59,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€59,50

Stk. 6+

€47,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 ±0.25

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität: 80-50
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >70% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Rhodium (400-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Kanten: Ground
Dicke (mm): 3.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 10000
Beschichtung Abrieb: Severe, per MIL-C-675C Paragraph 3.8.4.1
Beschichtung Haftung: MIL-PRF-13830B, App B Para. 4.4.6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform