

50mm D., ZnSe, holographischer Wire Grid Polarisationsfilter für IR



Produkt #62-773 3-4TAGE

- 1 + **€2.030,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€2.030,00
Stk. 6+
€1.623,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Freie Apertur CA (mm):
34.0

Durchmesser (mm):
50.00

Auslöschungsverhältnis: 150:1 @ 3µm, 300:1 @ 10µm
Substrat: ☐ Zinc Selenide (ZnSe)
Betriebstemperatur (°C): -20 to 75
Polarisation: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
Dicke (mm): 2.00
Transmission (%): >50
Typ: Linear Polarizer
Parallelität (Bogenminuten): ≤3
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Aufbau: Wire Grid
Rillenparallelität zu Kante (°) : N/A
Fassungsdicke (mm): 6.0
Hinweis: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)
Ring Thickness (mm): ±0.1
Wellenlängenbereich (nm): 2500 - 19000
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 50 W/cm ²
Mount: Black Anodized Aluminum
Linien pro mm: 2700.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen