

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union▼

SUBMIT



TECHSPEC Silicon (Si) Windows

Produkt #17-201 

3-4 TAGE



1



€335,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€335,00

Stk. 11+

€301,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:  
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):  
45.00

Durchmesser (mm):  
50.00 +0.0/-0.1

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.1                                                                                    |
| <b>Beschichtung:</b><br>BBAR (1650-3000nm)                                                                         |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> <1% @ 1650 - 3000nm<br>R <sub>abs</sub> <2% @ 1650 - 3000nm |
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>2.55                                        |
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.33                                                                                     |
| <b>Kanten:</b><br>Fine Ground                                                                                      |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>3.422 @ 5µm                                                                |
| <b>Knoop-Härte (kg/mm²):</b><br>1150                                                                               |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br><3                                                                          |
| <b>Poisson-Zahl:</b><br>0.265                                                                                      |
| <b>Substrat:</b><br>Silicon (Si)                                                                                   |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>1λ                                                                            |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                                               |
| <b>Typ:</b><br>Protective Window                                                                                   |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>1650 - 3000                                                                    |
| <b>Elastizitätsmodul (GPa):</b><br>140                                                                             |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |