

TECHSPEC® 50 mm Durchmesser x 150 mm EFL, UV-VIS Beschichtung, NUV Achromat



Produkt #35-996 3-4 TAGE

1 €237,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€237,50

Stk. 6+

€190,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
150.00

Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 141.28
Designwellenlänge Brennweite (nm): 405.00
Freie Apertur CA (mm): 49.0
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 16.00 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 11.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 5.00 ±0.10
Radius R₁ (mm): 80.42
Radius R₂ (mm): -71.10
Radius R₃ (mm): -245.23
Randdicke ET (mm): 10.74
Substrat: ☐ N-FK5 / F2HT
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 3
Numerische Apertur NA: 0.17
Beschichtung: UV-VIS (345-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.0% @ 350 - 450nm R _{avg} ≤1.5% @ 250 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 345 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform