

TECHSPEC®

50 mm Durchmesser x 40 mm Brennweite, gepresste asphärische Kondensorlinse



TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #36-171 Lagernd

Andere Beschichtungen

- 1 +

€45,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€45,00

Stk. 11+

€40,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
40.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.625
Hintere Brennweite BFL (mm): 25.92
Substrat:  Liba2000+
Toleranz Brennweite (%) : ±5
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/5 x 0.63; E 0.4 Polished Side: 5/5 x 0.25; E 0.4
Freie Apertur CA (mm): 44.78
Randdicke ET (mm): 3.21
Mittendicke CT (mm): 21.42 ±0.30
Blende: 0.8
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 50.00
Radius R₂ (mm): ∞
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen