

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 5,0 mm D. x 5,0 BW, VIS-EXT-beschichtet



Produkt #88-629 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €49,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€49,00
Stk. 10+
€44,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
5.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

5.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 3.96
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-LASF44
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): 30-45, typical
Mittendicke CT (mm): 1.87 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.00
Radius R₁ (mm): 4.02
Freie Apertur CA (mm): 4.5
Blende: 1
Numerische Apertur NA: 0.50
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform