

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

Produkt #12-448

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€930,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€930,00

Stk. 11+

€731,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.50
Hinterer Brennweite BFL (mm): 42.77
Substrat: ☐ N-SF6
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: $\lambda/40$
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 45.00
Randdicke ET (mm): 4.82
Mittendicke CT (mm): 13.06
Blende: 1
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 390 - 2500
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: 3D Surface Profile included with uncoated lenses
Dioptrie: 20.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen