

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



50mm Focal Length, #86-574



Produkt **#86-574** 3-4TAGE



1



€675,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€675,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:

Variable

Länge (mm):

76.58

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:

26.6mm - 7.3°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

36.6mm - 10.0°
Filtergewinde: M37.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 50
Außendurchmesser (mm): 50
Gewicht (g): 279
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 19.9mm - 5.5°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 53.4mm - 14.6°
Max. Bildkreis (mm): 21.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0595
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 75.1mm - 20.5°
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 72.4mm - 19.6°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 59.3mm - 16.2°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 29.9mm - 8.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 24.1mm - 6.6°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 50.00
Vergrößerung PMAG: 0.241
Max. Sensorgröße: 4/3"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/16
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 30.94
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 15.0mm - 4.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 55.37
Hauptebene Bildseite (mm): -27.42
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 72.4mm - 19.6° Vertical: 54.1mm - 14.8° Diagonal: 90.9mm - 24.4°
Maximale Verzeichnung (%): -0.21
Maximale Länge (mm): 72.6
Minimale Länge (mm): 61
Position Austrittspupille (mm): -75.19
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating
temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 209:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

