

TECHSPEC® Germaniumasphäre, 50 mm Durchm. x 50 mm BW, Beschichtung für 3-12 µm



Produkt #89-616 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€1.888,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€1.888,00

Stk. 6+

€1.510,40

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 4000nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Hintere Brennweite BFL (mm): 45.92
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 4000
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: λ/6
Beschichtung: BBAR (3000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <5.0% @ 3 - 12μm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 45
Randdicke ET (mm): 2.52
Mittendicke CT (mm): 5.10 ±0.10
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Kanten: Diamond Turned
Radius R₂ (mm): 62.38
Form der hinteren Fläche: Concave
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 12000
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform