

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#49-287-INK**

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€190,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€190,00

Stk. 6+

€152,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

250.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 243.41
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 49.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 13.25 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 9.75 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 3.50 ±0.10
Radius R₁ (mm): 162.59
Radius R₂ (mm): -123.82
Radius R₃ (mm): -402.58
Randdicke ET (mm): 10.54
Substrat:  N-BAK4 / N-SF10
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 5.00
Numerische Apertur NA: 0.10
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen