

TECHSPEC® $\lambda/4$ -Oberflächenspiegel, 51 mm Durchmesser, Protected Gold



Produkt #32-435 3-4 TAGE

- 1 + **€152,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€152,50
Stk. 6+
€122,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
51.00

Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/4$

Substrat: ☐
BOROFLOAT®

Rückseite: Fine Ground
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Größe (mm): +0.5/-0.0
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 85
Kanten: Fine Ground
Dicke (mm): 13.00 +1.0/-0.0
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.7 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform