

TECHSPEC® Quarzglasfenster mit Dualband-AR bei 532 und 1064 nm, 50,8 mm Durchmesser



Produkt #17-589 3-4TAGE

- 1 + **€250,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€250,00
Stk. 6+
€200,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Freie Apertur CA (mm):
45.72

Beschichtung:
Dual-Band (532, 1064nm)

Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm, R _{abs} <0.10% @ 1064nm
Durchmesser (mm): 50.80 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Designwellenlänge DWL (nm): 532, 1064
Parallelität (Bogenminuten): <3
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Güte Quarzglas: 7980 0F
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 10-5
Typ: Laser Line Window
Kanten: Fine Ground
Zerstörschwelle, laut Design: □ 5J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz; 15J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen