

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 50 mm, f/8,0



50mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #35-194 Lagernd



1



€410,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€410,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
48.42

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
31.1mm - 7.3°

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
42.8mm - 10.0°

Filtergewinde:

M30.5 x 0.50 with required adapter #89-932
Max. Durchmesser (mm): 33.8
Gewicht (g): 83
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 23.3mm - 5.5°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 2.06
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0109
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 42.8mm - 10.0°
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (4)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 35.0mm - 8.2°
Frontgewinde: M30.5 x 0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 28.2mm - 6.6°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 33.80
Brennweite BW (mm): 50.00
Vergrößerung PMAG: 0.207
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 250 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/8.0
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 35.62
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 17.5mm - 4.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 39.89
Hauptebene Bildseite (mm): -36.26
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 42.7mm - 10° Vertical: 32mm - 7.5° Diagonal: 53.5mm - 12.5°
Maximale Verzeichnung (%): 0.26
Position Austrittspupille (mm): -40.93
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen