

TECHSPEC® 532 nm, 45°, 25,4 mm Durchm., 6,35 mm Dicke, Nd:YAG IBS-Laserlinienspiegel



Produkt #34-842 3-4TAGE

1 €167,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€167,00
Stk. 6+
€147,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%): 85
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%): 99.9
Beschichtungsspezifikation: R_s_{abs} >99.9% @ 532nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8 over central 20mm
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror, IBS (532nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Einfallswinkel (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, zertifiziert: ☐ 10 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen