

TECHSPEC®

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 50 mm H x 25 mm L x 75 mm BW, MgF2



Produkt #48-368 3-4 TAGE

- 1 +

€120,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€120,00

Stk. 6+

€96,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00

Substrat:
N-BK7

Blende: 1.5
Numerische Apertur NA: 0.33
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm): 68.07
Mittendicke CT (mm): 10.53
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 50.0 x 25.0
Randdicke ET (mm): 1.43
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 38.89
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform