

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #86-259 KONTAKT

- 1 + €2.035,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€2.035,00
Stk. 10+
€1.695,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0 ±2

Optische Dichte OD:
≥6.0

Grenzwellenlänge (nm): 537.30
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Sperrbereich (nm): 430 - 532
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): +0.1/-0.1
Transmission (%): >93
Typ: Longpass Filter
Übergangsbreite (nm): <5.3
Freie Apertur (%): >80
Widerstandsfähigkeit: Environmental: ML-STD-810F Physical: ML-C-48497A
Transmittierte Wellenfront, RMS: <λ/4 @ 633nm
Fassungsdicke (mm): 3.5
Hinweis: Bandwidth (nm): >650
Beschichtungsspezifikation: T _{avg} ≥93% @ 538.9 - 1200nm
Wellenlängenbereich (nm): 430 - 1200
Wellenlänge Laserblockung (nm): 532.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen