

Extrem schmaler Bandpassfilter, 532 nm ZWL, 25,4 mm D., OD 6



Ultra Narrow Bandpass Filters



Produkt #36-640 3-4 Tage

- 1 + €1.492,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€1.492,00
Stk. 10+
€1.350,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40

Einfallswinkel (°):

0
Optische Dichte OD: 6.00
Freie Apertur CA (mm): 21.30
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 532.00
Halbwertsbreite FWHM (nm): 1.20
Substrat: 
Min. Transmission (%): >95
Beschichtung: Hard Coated
Transmission (%): T _{abs} >95% @ 532nm (nominal)
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 200 - 520, 544 - 1200
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Fassungsdicke (mm): 5.0
Hinweis: Filter Design: Multi-Cavity
Substratdicke (mm): 2.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform