

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt **#68-970** □ Lagernd

□ [Weitere Bandbreiten](#)



1



€665,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€665,00

Stk. 10+

€585,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Einfallswinkel (°):
0 ±2

Bandbreite (nm):

2.00
Blockungsbereich OD 5 (nm): 447 - 527 & 537 - 699
Blockungsbereich OD 6 (nm): 489 - 524 & 540 - 585
Optische Dichte OD: ≥6.0
Freie Apertur CA (mm): 21.00
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 532.00
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Halbwertsbreite FWHM (nm): 3.70
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): +0.0/-0.1
Transmission (%): ≥90
Typ: Bandpass Filter
Widerstandsfähigkeit: Environmental: ML-STD-810F, sect. 507.4 Durability: ML-C-48497A, sect. 3.4.1
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4 @ 633nm
Fassungsdicke (mm): 3.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen