

TECHSPEC® 514,5nm, 12,5mm Durchmesser, Laserlinienbandpassfilter OD 6



Produkt #68-938 Lagernd

Weitere Bandbreiten



1



€332,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€332,00

Stk. 10+

€292,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
12.50

Einfallswinkel (°):  
0 ±2

Bandbreite (nm):

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.00                                                                                                            |
| <b>Blockungsbereich OD 5 (nm):</b><br>434.1 - 509.4 & 519.6 - 669.5                                             |
| <b>Blockungsbereich OD 6 (nm):</b><br>473.3 - 506.8 & 522.2 - 566                                               |
| <b>Optische Dichte OD:</b><br>≥6.0                                                                              |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>8.5                                                                            |
| <b>Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>514.50                                                                   |
| <b>Designwellenlänge DWL (nm):</b><br>514.5                                                                     |
| <b>Halbwertsbreite FWHM (nm):</b><br>3.60                                                                       |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                        |
| <b>Beschichtung:</b><br>Hard Coated                                                                             |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                                            |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>+0.0/-0.1                                                                        |
| <b>Transmission (%):</b><br>≥90                                                                                 |
| <b>Typ:</b><br>Bandpass Filter                                                                                  |
| <b>Widerstandsfähigkeit:</b><br>Environmental: ML-STD-810F, sect. 507.4<br>Durability: ML-C-48497A, sect. 3.4.1 |
| <b>Transmittierte Wellenfront, RMS:</b><br>λ/4 @ 633nm                                                          |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>3.5                                                                               |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |