

Corning® Varioptic® fokussierbare Flüssiglinse, A-58N0-P19, 5,8 mm freie Apertur, A-Serie mit Gehäuse, FPC mit 6 Pins und ohne Thermistor



5.8mm CA, A-58N0-P19 Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens, Packaged A-Series - 6 pins FPC without Thermistor



Produkt #16-035 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€231,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€231,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.50

Beschichtung:
VIS

Typ: Packaged Lens
Freie Apertur CA (mm): 5.8
Inhalt des Sets: Packaged A-58N0 with a bent flex cable without populated thermistor FPC-A-19 (6 pins)
Fokusbereich: -5 to +10 diopter
Modellnummer: A-58N0-P19
Betriebstemperatur (°C): -20 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Dicke (mm): 6.30
Transmission (%): 97 @ 587nm
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: 80nm
Typische Anwendungen: Optical instruments such as ophthalmology, scientific instrumentation, life sciences and microscopes requiring a larger clear aperture than the A-39N lens

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen