

LightPath 354260 | Faserkollimator optimiert für 543 nm mit FC/APC-Stecker, 0,16 NA

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt #13-555 3-4 TAGE



1



€270,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€270,00

Stk. 6+

€198,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.29 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.16

Substrat: D-ZK3
Beschichtung: BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 5.38
Blende: 3.12
Fase: Protective bevel as needed
Stecker: FC/APC
Aufbau: 304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm): 11.00
Gehäuselänge (mm): 20.2
Artikelnummer von LightPath: 354260
Mount: M11 x0.5
Typ: Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Linse inklusive: #37-098
Ausrichtungswellenlänge (nm): 543

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform