

TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter, 1064 nm, 5X



5X, 1064nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-057

Produkt #37-057 3-4 TAGE



1



€184,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€184,00

Stk. 10+

€163,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
NIR II (750-1550nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
1064

Eingangsapertur (mm): 3.5
Ausgangsapertur (mm): 10
Aufweitung: 5X
Substrat: ☐ Optical Glass
Länge (mm): 53.10
Gewinde: M22 x0.75
Transmission (%): >96 (nominal)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 93
Gehäusedurchmesser (mm): 29.95
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/4 @ 1064nm for Input Beam ≤1.7mm (by design)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Wellenlängenbereich (nm): 1064
Art: Fixed Magnification
Einstellbare Strahldivergenz: None

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen