

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

Produkt #39-727

3-4 TAGE



1



€572,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€572,00

Stk. 10+

€506,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):

0

Beschichtung:

Laser UV-VIS (250-532nm)

Designwellenlänge DWL (nm):

Broadband

Eingangsapertur (mm): 7.1
Ausgangsapertur (mm): 25.5
Aufweitung: 5X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 93.15
Gewinde: Input: Male M30 x 1 Output: Female M34 x 0.5
Transmission (%): >95.0 (nominal)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 165
Gehäusedurchmesser (mm): 39.95
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 for 2.8mm input beam (nominal, λ = DWL)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.25% @ 250 - 532nm @ 0° AOI
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 532
Art: Fixed Magnification
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 1 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz
Einstellbare Strahldivergenz: Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen