

DPSS-Punktlaser, 5 mW, 1064 nm



DPSS Pointing Lasers

Produkt #37-042 3-4 TAGE



1



€342,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€342,50

Stk. 10+

€308,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
23 to 27

Betriebsspannung (V):
5.0

Ausgangsleistung (mW):
5

Mode: TEM ₀₀
Wellenlänge (nm): 1,064.00 ±1
Wellenlängentoleranz (nm): ±1
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #83-855 Europe: #83-855 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #83-855
Modulationsfrequenz (kHz): 0 - 10
Hinweis: Compatible TEC Controller (#19-476) sold separately
Strahldurchmesser (mm): 1.0 Typical
Strahldivergenz (mrad): <1 Typical
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Infrared
Länge (mm): 90.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform