

Laserdiode für Justagearbeiten, 5 mW, 635 nm



Red and IR Alignment Laser Diode

Produkt #37-030 3-4 TAGE

- 1 + **€134,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€134,00

Stk. 10+

€117,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
-10 to 50

Betriebsspannung (V):
5

Ausgangsleistung (mW): 5
Wellenlänge (nm): 635.00
Wellenlängentoleranz (nm): ±5
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #83-855 Europe: #83-855 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #83-855
Modulationsfrequenz (kHz): 0 - 10
Strahldurchmesser (mm): 3 x 1 Typical
Strahldivergenz (mrad): Major Axis: 0.6 Minor Axis: 0.2
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Red
Länge (mm): 36.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform