

Saturn 5B einachsiger Galvanometer-Scanner, 5 mm Apertur, Protected Silber

Mehr Produkte von ScannerMAX



5mm Aperture, Protected Silver, Saturn 5B Single Axis Galvanometer Scanner



Produkt #16-043 3-4TAGE

1 €2.625,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.625,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Spiegelapertur (mm):
5

Oberflächenebenheit (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm

Typ:
Single Axis

Beschichtung: Protected Silver
Scanwinkel (°): 40 (Optical)
Substrat: ☐ Silicon (Si)
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Größe (mm): 48.2 x29.1 x43.5 (of mount. Galvos protrude ~19mm)
Spannungsversorgung: ±24 VDC
Positionssignal (V): ±10
Strom - Spitze (A): Maximum: 25
Strom - RMS (A): 4.7 (Case @ 50°C)
Spulenwiderstand (Ω): 1.95
Trägheitsmoment (gm-cm²): 0.026
Drehmomentkonstante (dyne-cm/A): 36,000
Spuleninduktivität (µhenries): 135
CEMF Spannung (µV/°/s): 62.8
Sprungantwort 0,1° (µs): 140
Modellnummer: ScannerMAX Saturn 5B
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #16-045 Europe: 2 x #14-571 Japan: #16-045 Korea: N/A* China: #16-045 *See copy for power supply requirements

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen