

Corning® Varioptic® Entwickler-Kit fokussierbare Flüssiglinse, 5,8 mm freie Apertur



5.8mm CA, Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens Development Kit



Produkt #16-034 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€601,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€601,95

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.50 (packaged lens, 13.00 bare lens)

Beschichtung:
VS

Typ:
Development Kit

Freie Apertur CA (mm): 5.8
Inhalt des Sets: Corning® Varioptic® A-58N0 Lens (without cable) A-58N0-P19 Lens (with bent flex cable) Maxim MAX14574 Driver Board (with 4 pin connector and 6 pin connector for thermistor populated 6 pin FPC) USB-MFlexiboard (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) M4 thread holder for lens Bent Flex Cable FPC-A-19 Control Software Documentation Package
Fokusbereich: -5 to +10 diopter
Modellnummer: D-A-58N0
Betriebstemperatur (°C): -20 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Dicke (mm): 6.30 (packaged lens, 4.30 bare lens)
Transmission (%): 97 @ 587nm
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: 80nm
Typische Anwendungen: Optical instruments such as ophthalmology, scientific instrumentation, life sciences and microscopes requiring a larger clear aperture than the A-39N lens

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen