

TECHSPEC® Cf-Objektiv, 5X



#88-353: 5X Cf Objective

Produkt #88-353 3-4 TAGE



1



€605,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€605,00

Stk. 3+

€565,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
1.76mm

Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
2.82

Brennweite BW (mm):
16.00

Freie Apertur CA (mm): 11.4
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Länge (mm): 97.81
Vergrößerung: 5X
Max. Durchmesser (mm): 30
Max. Sensorgröße: 1.1"
Mount: C-Mount
Numerische Apertur NA: 0.150
Typ: Fluorite
Auflösung (µm): 4.44
Schärfentiefe (µm): 12.00
Apertur (mm): Front: 11.4
Betriebstemperatur (°C): +10 to +40
Arbeitsabstand (mm): 16.2
Gewicht (g): 101
Hinweis: Magnification can be increased by adding tube length (see table)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Art: Finite Conjugate
Hersteller: Edmund Optics®
Feldzahl: 17.6
Tubuslänge (mm): 50.0
Parfokallänge (mm): 60.01
Immersionsflüssigkeit: N/A

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen