

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



5X Beam Expander NIR Broadband, #59-135

Produkt #59-135 3-4 TAGE



1



€885,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€885,00

Stk. 5+

€781,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):

0

Beschichtung:

BBAR (750-1100nm)

Designwellenlänge DWL (nm):

Broadband

Eingangsapertur (mm): 10
Ausgangsapertur (mm): 33
Aufweitung: 5X
Fokusbereich: 1.5m - ∞
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 85.00
Gewinde: Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI) Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 129
Gehäusedurchmesser (mm): 46
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 3mm Input Beam
Reflexion bei Zentralwellenlänge ZWL (%) Absolute <0.5
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 780 - 950nm R _{avg} <1.0% @ 750 - 1100nm
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1100
Art: Fixed Magnification
Einstellbare Strahldivergenz: Non-Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen