

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Canopus™ reflektierender Strahlauweiter, Protected Aluminium, 5X



TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders



Produkt #37-196 3-4TAGE



1



€567,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€567,00

Stk. 6+

€500,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:

Protected Aluminum (400-12000nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
Broadband

Eingangsapertur (mm):
4

Ausgangsapertur (mm):
20

Aufweitung:
5X

Substrat: ☐
Aluminum 6061-T6

Höhe (mm):
25.4

Länge (mm):
78.30

Oberflächenqualität:
40-20

Typ:
Beam Expander

Gewicht (g):
94

Breite (mm):
38.10

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} >85% @ 400 - 700nm
R_{avg} >70% @ 700 - 2000nm
R_{avg} >97% @ 2 - 12µm

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 12000

Art:
Fixed Magnification

Oberflächenrauheit (Angström):
<50 RMS

Wavefront Error, P-V:
≤ λ/8 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)