

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#19-538**

3-4 Tage



1



€238,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€238,00

Stk. 10+

€212,50

Mengenrabatte

Downloadbereich



Ausgangsleistung (mW):
5

Wellenlänge (nm):
635.00

Gewicht (g):
162

Spannungsversorgung:
1 AA Battery (Not Included)

Art:
Gaussian Line

Auskopplung:
Free Space

CDRH-Laserklasse:
1M

Farbe:
Red

Auffächerungswinkel (°):
90.00

Fokusbereich:
Up to 1,200mm

Länge (mm):
124.00

Schutzart:
IP40

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)