

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #11-287

3-4 TAGE

-

 1

+

€207,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€207,00

Stk. 6+

€164,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogenminute):
≤2

Fase:
Protective bevel as needed

Freie Apertur (%):
>90

Beschichtung: VIS-EXT (400-640nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 400 - 640nm
Aufbau: Cube
Größe (mm): 5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.1
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Substrat: □ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Non-Polarizing Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 640
[Ts-Tp]: <6%
Absolute Transmission (%): 45 ±10
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen