

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT



Produkt #68-545 

3-4 TAGE

-

 1 

+

€179,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€179,00

Stk. 6+

€143,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogenminute):  
±3

Fase:  
Protective bevel as needed

Beschichtung:  
λ/4 MgF<sub>2</sub> @ 550nm on Faces  
Multilayer Dielectric on Hypotenuse

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufbau:</b><br>Cube                                             |
| <b>Größe (mm):</b><br>5.0 x5.0 x5.0 ±0.10                          |
| <b>Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):</b><br>30/70           |
| <b>Toleranz Reflexion/Transmission (%):</b><br>±5                  |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BK7</a> |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>λ/4                           |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                               |
| <b>Typ:</b><br>Standard Beamsplitter                               |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                      |
| <b>Power (fringes) @ 632.8nm:</b><br>1.25                          |
| <b>Irregularity (fringes) @ 632.8nm:</b><br>0.25                   |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 223:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |