


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



5mm Aperture, Protected Silver, Compact 506 Dual Axis Galvanometer Scanner



Produkt #16-037

3-4TAGE

-

 1

+

€2.800,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.800,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Spiegelapertur (mm):
5

Oberflächenebenheit (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm

Typ:
Dual Axis

Beschichtung: Protected Silver
Scanwinkel (°): 40 (Optical)
Substrat: ☐ Silicon (Si)
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Größe (mm): 36.7 x 29.2 x 40.2 (of mount. Galvos protrude ~17mm)
Spannungsversorgung: ±24 VDC
Positionssignal (V): ±10
Strom - Spitze (A): Maximum: 10
Strom - RMS (A): 1.85 (Case @ 50°C)
Spulenwiderstand (Ω): 1.8
Trägheitsmoment (gm-cm²): 0.014
Drehmomentkonstante (dyne-cm/A): 18,400
Spuleninduktivität (µhenries): 280
CEMF Spannung (µV/°s): 32.1
Sprungantwort 0,1° (µs): 200
Modellnummer: ScannerMAX Compact 506
Stromversorgung: 1 x #16-045 Europe (CE Marked): 2 x #14-571

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen