

TECHSPEC® 5 mm D. x 20 mm eff. Brennwl., unbeschichtet, plankonvexe Linse



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #89-413 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 +

€107,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€107,50

Stk. 6+

€86,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
5.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 20.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 18.97
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 1.50 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.15
Radius R₁ (mm): 9.17
Freie Apertur CA (mm): 4.5
Blende: 4
Numerische Apertur NA: 0.13
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen