

TECHSPEC® Fenster aus Bariumfluorid, 5 mm Durchm., 1 mm Dicke



Produkt #87-699 3-4 TAGE

1 €112,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€112,50
Stk. 11+
€101,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
81.78

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90.00

Freie Apertur CA (mm): 4.50
Durchmesser (mm): 5.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 18.1
Dichte (g/cm³): 4.89
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.48
Knoop-Härte (kg/mm²): 82
Betriebstemperatur (°C): Maximum: 800
Parallelität (Bogenminuten): <3
Poisson-Zahl: 0.343
Substrat: Barium Fluoride (BaF ₂)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/2
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 12000
Elastizitätsmodul (GPa): 53

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen