

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-677 KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€42,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€42,50

Stk. 11+

€37,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
5.00 ±0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
3.10 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.81

Hintere Brennweite BFL (mm): 1.90
Substrat:  N-F2
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: 5/3 x0.4; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 4.00
Randdicke ET (mm): 0.5
Mittendicke CT (mm): 2.00 ±0.20
Blende: 0.62
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 5.0
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform