

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-877 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€56,00

+ WARENKORB

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Stk. 1-10                                                  |
| €56,00                                                     |
| Stk. 11+                                                   |
| €49,50                                                     |
| Mengenrabatte                                              |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a>                            |
| ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben |

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
5.00 ±0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):  
3.70 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:  
0.68

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>2.40                                                                                     |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">Liba2000+</a> |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±5                                                                                           |
| <b>Beschichtung:</b><br>NIR I (600-1050nm)                                                                                      |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.5% @ 600 - 1050nm                                                     |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br>≤30                                                                                       |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2<br>Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2                                |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>4.00                                                                                           |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>0.5                                                                                                |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>2.00 ±0.20                                                                                       |
| <b>Blende:</b><br>0.74                                                                                                          |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                      |
| <b>Asphärendurchmesser (mm):</b><br>5.0                                                                                         |
| <b>Radius R<sub>2</sub> (mm):</b><br>Plano                                                                                      |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                                                                                       |
| <b>Typ:</b><br>Condenser Lens                                                                                                   |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>600 - 1050                                                                                  |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                                                                                        |
| <b>Hinweis:</b><br><a href="#">Click here</a> for more information on the ISO 10110 surface quality specification.              |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |