

IR-Bandpassfilter, 6,0 µm ZWL, 25 mm Durchmesser, 0,5 µm FWHM



Produkt #17-244 3-4 TAGE

- 1 + **€597,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€597,00
Stk. 10+
€537,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.20

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥3.0

Freie Apertur CA (mm):

20.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 6,000.00 ±60
Halbwertsbreite FWHM (nm): 500.00 ±50
Substrat:  Silicon Floatzone (SiFz)
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): ≥65 (at peak)
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: Gas sensing and detection; thermal imaging
Blockungsbereich (nm): 200 - 16000
Zentralwellenlänge ZWL (µm): 6.00 ±0.060
Halbwertsbreite FWHM (µm): 0.50 ±0.05

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen