

TECHSPEC® Robustes M12-Objektiv der blauen Serie, 5 mm BW, f/5,6



5mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Produkt #36-358 3-4TAGE

- 1 +

€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€100,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
14.60

Max. Durchmesser (mm):
14

Außendurchmesser (mm):
14

Gewicht (g):

4
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 165.5mm - 57.3°
Max. Bildkreis (mm): 6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0029
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 165.5mm - 57.3°
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 5.00
Vergrößerung PMAG: 0.033X
Max. Sensorgröße: 1/3"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/5.6
Verzeichnung (%): -18.88 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 4.0 - 3.9
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 2.74
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 117.5mm - 42.3°
Hauptebene Objektseite (mm): 5.94
Hauptebene Bildseite (mm): 2.53
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 165.7mm - 57.3° Vertical: 117.5mm - 42.3° Diagonal: 225.4mm - 73.4°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -6.51
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen